

Garant

Broccia profilo esagonale, misure metriche Ø d = 16 mm, TiN, Esagono: 3,5mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293046 3,5
GTIN	4045197946607
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili **in un'unica operazione**.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	6 mm
Apertura	3,5 mm
Materiale da taglio	HSS
Tolleranza	da + 0,08 fino a + 0,11 mm

Profilo	Esagono
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili