

**Garant****Broccia profilo quadro, misure metriche  $\varnothing d = 12$  mm, TiN, Quadro: 3mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293053 3
GTIN	4045197946973
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Si consiglia l'uso di profili a sezione quadra pari a  $> 9$  mm solo su materiali facili da lavorare (maggiore asportazione del materiale).

**Descrizione tecnica**

L	5 mm
Apertura	3 mm
Materiale da taglio	HSS

Tolleranza	da + 0,07 fino a + 0,1 mm
Profilo	Quadro
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili