

**Garant****Broccia per viti Torx® Ø d = 12 mm, TiN, Impronta Torx®: TX50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293063 TX50
GTIN	4045197947536
Classe articolo	29L

**Descrizione****Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

**Uso:**Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

**Descrizione tecnica**

L	6 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	9 mm
Ø Preforatura	6,6 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX50
Tolleranza	da - 0,01 fino a + 0,01 mm
Profilo	Torx®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili