

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Impronta Torx®: TX27mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 293060 TX27 |
| GTIN | 4045197947390 |
| Classe articolo | 29L |

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------------------|---------|
| L | 4 mm |
| Ø Preforatura | 3,75 mm |
| Diametro esterno ribaltamento Torx® | 5,1 mm |
| Materiale da taglio | HSS |

| | |
|------------------|---|
| Impronta Torx® | TX27 |
| Tolleranza | da - 0,005 fino a + 0,01 mm |
| Profilo | Torx® |
| L ₁ | 18 mm |
| Ø d | 8 mm |
| Rivestimento | TiN |
| Tipo di prodotto | Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili |