

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 8 mm, TiN, Impronta Torx®: TX30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	293060 TX30
GTIN	4045197947406
Classe articolo	29L

Descrizione**Esecuzione:**

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione**.**Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	4,5 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	5,63 mm
Ø Preforatura	4,15 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX30
Tolleranza	da - 0,005 fino a + 0,01 mm
Profilo	Torx®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili