

Garant**Broccia per viti Torx® Ø d = 16 mm, TiN, Impronta Torx®: TX45mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	293066 TX45
GTIN	4045197947642
Classe articolo	29L

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:Per realizzare profili **in un'unica operazione.****Per:**

Portautensili per broccia n. art. 293020 – 293079.

Nota:

- **Misure e profili speciali su richiesta.**
- **I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell'applicazione ToolScout.**

Descrizione tecnica

L	5,5 mm
Ø Preforatura	5,8 mm
Diametro esterno ribaltamento Torx®	7,95 mm
Materiale da taglio	HSS

Impronta Torx®	TX45
Tolleranza	da - 0,01 fino a + 0,01 mm
Profilo	Torx®
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Rivestimento	TiN
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili