

Garant**DNMG 110404 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250653 HB7020
GTIN	4045197948557
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Rompitrucioli	WSS
Materiale da taglio	HM
Tipo	HB7020
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Raggio di curvatura	0,4 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	DNMG 110404

Numero di sostituzioni/taglienti

4

Tipo di prodotto

Inserito per tornitura