

Garant**DNMG 150612 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250663 HB7020
GTIN	4045197948595
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Raggio di curvatura	1,2 mm
Tipo	HB7020
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Rompitrucioli	WSS
Impiego principale	P
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Codice ISO Inserto	DNMG 150612

Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura