

Garant**WNMG 060408 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251955 HB7020
GTIN	4045197948632
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 400 m/min
Impiego principale	P
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7020
Materiale da taglio	HM
Rompitrucioli	WSS
Avanzamento f	0,15 - 0,35 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Codice ISO Inserto	WNMG 060408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserto per tornitura