

Garant**TNMG 160408 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251545 HB7020
GTIN	4045197948755
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Rompitrucoli	WSM
Materiale da taglio	HM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Avanzamento f	0,25 - 0,45 mm/gir,
Impiego principale	P
Tipo	HB7020
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Codice ISO Inserto	TNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura