

Garant**WNMG 080408 Wiper, Tipo: HB7020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252071 HB7020
GTIN	4045197948786
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7020
Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucoli	WSM
Velocità di taglio v_c applicazione principale	120 - 350 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Impiego principale	P
Avanzamento f	0,25 - 0,45 mm/gir,
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura