

**Garant****Codolo di serraggio e posizionamento, Ød1 × Lunghezza l1: 20X30mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	370105 20X30
GTIN	4045197949417
Classe articolo	31E

## Descrizione

### Vantaggi:

- Grazie alla presenza del precarico molla i componenti meccanici interni non subiscono alcun sovraccarico, riducendo così il rischio di usura.
- Antivibrante.
- Con sistema autobloccante che impedisce il distacco involontario in caso di vibrazioni.
- Elevata ripetibilità di  $\pm 0,03$  mm.
- Altezza d'ingombro ridotta.
- Facile modalità d'uso.

### Uso:

Per serrare, fissare, regolare, sostituire e bloccare in modo rapido pezzi, piastre, dispositivi, ecc.

### Materiale:

Acciaio da bonifica, brunito

## Descrizione tecnica

Apertura $a_2$	6 mm
Lunghezza $l_2$	13,6 mm

Apertura $a_1$	38 mm
Lunghezza $l_3$	10 mm
Forza di adesione	6 kN
Per piastre di bloccaggio $\pm 0,05$	25 mm
Tipo di prodotto	Codolo di serraggio