

**Garant****Prolunga per maschi a filettare con dispositivo di serraggio rapido, Modello: 4****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	338460 4
GTIN	4045197953117
Classe articolo	31M

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Esecuzione lunga.**
- **Trasmissione della coppia mediante l'attacco quadro.**
- **L'estremità anteriore della prolunga è dotata di un dispositivo a cambio rapido.**
- **L'estremità posteriore della prolunga è conforme alla norma DIN, pertanto la prolunga può essere alloggiata anche in bussole a innesto rapido per maschi a filettare o in pinze di serraggio ER per maschi a filettare con quadro.**

**Vantaggi:**

- **Sostituzione rapida e con ripetibilità precisa dei maschi a filettare mediante l'innesto a cambio rapido.**
- **Facile combinazione delle prolunghe grazie ai diametri  $D_3$  delle stesse dimensioni e al quadro di trascinamento  $K_2$ .**

**Uso:**

Per la filettatura in punti di difficile accesso, per es. incavi di guida profondi, gradini, bordi su dispositivi, filettature interne poste in profondità.

**Per:**

Inserimento in bussole a innesto rapido per maschi a filettare oppure in pinze ER per maschi a filettare con quadro.

## Descrizione tecnica

Per Ø nominale filettatura d <sub>1</sub> DIN 374/376	M8
Prolunga L <sub>3</sub>	145 mm
Prolunga K <sub>2</sub>	9 mm
Per Ø codolo filettato d <sub>2</sub>	6 mm
Ø Prolunga D <sub>4</sub>	14 mm
Per Ø nominale filettatura d <sub>1</sub> DIN 371	M4,5 – M6
Prolunga L <sub>2</sub>	45 mm
Ø Prolunga D <sub>3</sub>	12 mm
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice