



Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, Ø DC h8: 5,5 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	113005 5,5
GTIN	4045197952240
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 1897

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L_2 : 19,8 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c : 28 mm

Lunghezza complessiva L: 66 mm

Ø codolo D_s : 5,5 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm²: 0,08 mm/gir,

Descrizione tecnica

Ø codolo D_s	5,5 mm
Lunghezza complessiva L	66 mm
Profondità di foratura massima consigliata L_2	19,8 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Lunghezza scanalatura per trucioli L_c	28 mm

Norma	DIN 1897
Numero taglienti Z	2
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,08 mm/gir,
Ø nominale D _c	5,5 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale