



## Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, Ø DC h8: 12,5 mm



### Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 113005 12,5   |
| GTIN            | 4045197952769 |
| Classe articolo | 12B           |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento in foratura grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

#### Raccomandazioni:

##### Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 1897

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata  $L_2$ : 32,3 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 51 mm

Lunghezza complessiva L: 102 mm

Ø codolo  $D_s$ : 12,5 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/gir,

### Descrizione tecnica

|  |              |
|--|--------------|
| Norma  | DIN 1897     |
| Ø codolo $D_s$                                   | 12,5 mm      |
| Ø nominale $D_c$                                 | 12,5 mm      |
| Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$         | 51 mm        |
| Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,16 mm/gir, |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Tolleranza $\varnothing$ nominale                         | h8                |
| Profondità di foratura massima consigliata L <sub>2</sub> | 32,3 mm           |
| Numero taglienti Z  | 2                 |
| Lunghezza complessiva L                                   | 102 mm            |
| Angolo di affilatura                                      | 130 grado         |
| Serie   | HOLEX CleverDrill |
| Rivestimento  | non rivestito     |
| Materiale da taglio                                       | HSS               |
| Modello   | N                 |
| Codolo  | Codolo cilindrico |
| Passaggio interno per LR                                  | no                |
| Colore collarino  | senza             |
| Tipo di prodotto  | Punta elicoidale  |