



Truschino verticale con punta a tracciare con regolazione orizzontale, Altezza tracciatura: 600mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	443720 600
GTIN	4045197953476
Classe articolo	42D

Descrizione

Esecuzione:

Base stabile e robusta con superficie di appoggio lappata. Corsoio con microregolazione, lente di lettura e bloccaggio a vite. Risoluzione 0,02 mm. Il valore zero e la punta a tracciare sono allineati con l'ingombro dello zoccolo (campo di misura da "0"). Le misure di tracciatura possono essere rilevate direttamente senza errori di calcolo. Punta a tracciare con **riporto in metallo duro regolabile in orizzontale di 140 mm** (ad esempio, in punti di difficile accesso). Struttura sottile della punta a tracciare per la tracciatura in scanalature strette. Forma ergonomica della base contro possibili collisioni di punta a tracciare e mano.

Descrizione tecnica

Lunghezza della superficie base	190 mm
Lettura nonio	1/50 mm
Larghezza della superficie base	120 mm
Taratura	E1

Limite di errore	0,06 mm
Sezione trasversale colonna	35×12 mm
Norma	Norma interna
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tipo di prodotto	Truschino per il controllo di altezze e tracciature

Servizi

Rapporto di taratura Truschino / Truschino verticale Campo di misura max. 1000 mm	024630 1000
--	-------------

Accessori

Punta a tracciare di ricambio, in metallo duro Range di regolazione 140 mm	443730 140
--	------------