

**Set di strumenti di misura 9 pezzi, Numero pezzi: 9****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	685600 9
GTIN	2050001944542
Classe articolo	66H

**Descrizione****Esecuzione:**

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d'acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.

**Fornitura:**

riga in acciaio: 1 pz. n. art. 461805 Dim. 300  
Calibro a corsoio: 1 pz. n. art. 410100 Dim. 150  
Flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5  
Punta a tracciare HM diritta: 1 pz. n. art. 458800 Dim. HM  
Tester di tensione: 1 pz. n. art. 473010  
Distanziometro laser: 1 pz. n. art. 465540 Dim. 60  
Squadra a cappello gen. 2: 1 pz. n. art. 452600 Dim. 150×100  
Livella a bolla: 1 pz. n. art. 467010 Dim. 250  
Metro pieghevole in plastica: 1 pz. n. art. 466200 Dim. 2  
Insero per coperchio: 1 pz. n. art. 693352  
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 102

**Nota:**

Consegna dell'utensile ordinato. Il carrello adatto per il trasporto di max. 5 pezzi della serie L-BOXX® Dim. 102 è disponibile al n. art. 693370 Dim. 5.

## Descrizione tecnica

Peso	3,6 kg
Esecuzione	con strumento di misura
Tipo di prodotto	Inserto in espanso rigido

## Accessori

Flessometro finestrella lettura diretta Lunghezza del nastro 2,5 m	462201 2,5
Rilevatore di tensione senza contatto	473010
Punta a tracciare diritta in HM Modello	458800
Calibri a corsoio Intervallo di misurazione 150 mm	410100 150
Livella a bolla con magnete commutabile Lunghezza 250 mm	467010 250
Squadra a cappello Grado di precisione 2 Lunghezze dei fianchi 150X100 mm	452600 150X100
Valigetta in plastica L-BOXX® vuota Modello 102	693330 102
Inserto per coperchio singolo	693352
Metro pieghevole in plastica Lunghezza 2 m	466200 2
Distanziometro laser Portata 60 m	465540 60
Riga flessibile sottile, in acciaio, inossidabile esecuzione opaca con scala sul lato posteriore. Lunghezza complessiva 300 mm	461805 300