



Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: 3-80



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468490 3-80
GTIN	3165140888356
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere.

La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

4x batterie n. art. 081561 LR6, stativo BT150, piastra segnale laser, custodia protettiva e valigetta di trasporto.

Grado di protezione IP: IP 54

Imballaggio: Valigetta di trasporto

Limite d'errore: $\pm 0,2 \text{ mm/m}$

Classe laser: 2

Portata: 30 m

Portata con ricevitore: 120 m

Campo di livellamento: ± 4 grado

Filettatura per treppiede: 1/4 UNC, 5/8 UNC pollici

Descrizione tecnica

Numero di batterie contenute	4
Portata con ricevitore	120 m
Limite di errore	±0,2 mm/m
Campo di livellamento	± 4 grado
Peso	900 g
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081561 LR6
Larghezza	75 mm
Grado di protezione IP	IP 54
Altezza	141 mm
Portata	30 m
Classe laser	2
Filettatura per treppiede	1/4 UNC, 5/8 UNC pollici
Lunghezza	159 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate

Accessori

Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081556 LR6
Batterie alcaline al manganese Dimensioni internazionali LR6	081561 LR6