



Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: 3-80C



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	468490 3-80C
GTIN	3165140888301
Classe articolo	46T

Descrizione

Esecuzione:

Laser a linee incrociate compatto con linee laser autolivellanti. Orientamento orizzontale e verticale rapido delle linee. Il design robusto con rivestimento morbido protegge dagli urti. Protezione contro gli spruzzi d'acqua e la polvere. Con due punti a piombo verticali. La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori). Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR7 Professional (accessori). Interfaccia Bluetooth per un utilizzo remoto finalizzato a un'esecuzione precisa dei lavori senza toccare l'apparecchio. **CAL Guard** monitora il laser e rileva gli effetti negativi e la necessità di tarature. Alimentazione di corrente alternativa con 4 batterie AA. Regolazione dell'altezza con arresto per un allineamento sicuro e preciso grazie al supporto universale BM1.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Batteria con caricabatterie rapido, supporto universale BM1, bersaglio laser, custodia e valigetta di trasporto.

Descrizione tecnica

Grado di protezione IP	IP 54
Portata	30 m
Limite di errore	$\pm 0,2$ mm/m
Campo di livellamento	± 4 grado
Portata con ricevitore	120 m
Lunghezza	162 mm
Filettatura per treppiede	1/4 pollici
Filettatura per treppiede	5/8 pollici
Interfaccia	Interfaccia Bluetooth
Altezza	148 mm
Peso	900 g
Classe laser	2
Larghezza	84 mm
Imballaggio	Valigetta di trasporto
Colore del laser	rosso
Tipo di batteria	Ioni di litio
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto	Laser a linee incrociate