

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite e con angolo di inclinazione fisso a 1,5°, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 16/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271995 16/11
GTIN	4045197954718
Classe articolo	21W

**Descrizione tecnica**

Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	20 mm
Dimensione codolo	16 mm
Lunghezza complessiva L	100 mm
Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	16 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 4
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Misura inserto	11 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio Modello 4	279810 4

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

---

659957 500