

**Garant**

**Portainseriti con bloccaggio a vite e con angolo di inclinazione fisso a 1,5°, destro, Dim. codolo / Misura inserto L: 20/11mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	271995 20/11
GTIN	4045197954725
Classe articolo	21W

**Descrizione tecnica**

Ampiezza funzionale L <sub>4</sub>	20 mm
Dimensione codolo	20 mm
Lunghezza della testina L <sub>1</sub>	30 mm
Lunghezza complessiva L	130 mm
Vite di serraggio per inserto per filettare	279810 4
Angolo di inclinazione	1,5 grado
Misura inserto	11 mm
Tipo di impiego	destro
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Portainseriti con bloccaggio a staffa

**Accessori**

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite di serraggio Modello 4	279810 4

Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

---

659957 500