

Garant**Chiave maschio piegata esagonale, con sfera di tenuta esecuzione cromata,
Esagono: 10mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 627128 10 |
| GTIN | 4045197954978 |
| Classe articolo | 61C |

Descrizione**Esecuzione:**

La nuova sfera di tenuta a scatto in acciaio di grande qualità trattiene in modo sicuro le viti infilate sulla chiave, anche in posizione angolata. Questa funzione di fermo fa di questa chiave un utensile ideale, soprattutto quando si devono inserire e stringere viti in fori ciechi orizzontali, inclinati verso l'alto o verso il basso, oppure profondi.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, interamente temprato (tenace), superficie cromata.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------------------------------|---|
| Lunghezze dei fianchi | 219×40 mm |
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Profilo di manovra | Chiavi maschio esagonali |
| Funzione di fermo | Sfera di tenuta a scatto a partire da Dim. 3 |
| Testa sferoidale sul fianco lungo | sì |
| Esecuzione lunga | sì |
| Tipo di prodotto | Giravite |

