



Portautensili forma B5 radiale destra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	319070 40
GTIN	4045197955012
Classe articolo	32V

Descrizione

Esecuzione:

- **Temprato HRC 58 ±2.**
- **Tutte le superfici funzionali rettificate.**
- **Con spruzzatori sferici.**

Uso:

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Descrizione tecnica

h ₂	34 mm
l ₂	44 mm

b ₂	75,5 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
h ₁	25 mm
Ø Codolo d ₁	40 mm
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
l ₁	22 mm
h ₅	48 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------