


**Portautensili forma B6 radiale sinistra, esecuzione lunga, Ø Codolo d1: 40mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	319080 40
GTIN	4045197955036
Classe articolo	32V

**Descrizione**
**Esecuzione:**

- Temprato HRC 58 ±2.
- Tutte le superfici funzionali rettificate.
- Con spruzzatori sferici.

**Uso:**

Prevalentemente per lavorazioni esterne.

**Norma:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Descrizione tecnica**

$h_2$	34 mm
$h_5$	48 mm
Codice a colori codolo VDI	VDI 40
$b_1$	118 mm
$h_1$	25 mm
$l_1$	22 mm

$h_6$	32,5 mm
$b_2$	75,5 mm
$l_2$	44 mm
Ø Codolo $d_1$	40 mm
Forma	B
Tipo di prodotto	Portautensile con attacco VDI

---

## Accessori

Chiavi di montaggio per ugello a sfera Dim. 10	319003 10
--	-----------