



## Squadra a cappello in alluminio anodizzato Grado di precisione 1, Lunghezze dei fianchi: 150X100mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	451060 150X100
GTIN	4067263125952
Classe articolo	42F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Squadra in alluminio temprato. Superficie in nero anodizzato, antigraffio e antiriflesso. Superfici di riscontro lavorate con la massima precisione. Graduazione di facile lettura incisa al laser. Amagnetica.

### Descrizione tecnica

Sezione lati	30×6 mm
Lunghezza fianco lungo	150 mm
Ortogonalità	0,018 mm
Lunghezza fianco corto	100 mm
Lunghezze dei fianchi	150×100 mm
Taratura	F1
Norma	Norma interna

Accuratezza	1
Materiale	Alluminio
Tutti i componenti	temprate
Superfici di riscontro	fresata
Tipo di prodotto	Squadre a cappello

## Servizi

Certificato DAkkS Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 750 mm	025010 750
Rapporto di taratura Squadre semplici, a cappello e di precisione Lunghezza max. dei fianchi 300 mm	025000 300