

**Leggeri strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 200/60mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860200 200/60
GTIN	4008158004167
Classe articolo	82C

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

**Norma:****DIN 5117****Descrizione tecnica**

Sezione trasversale della guida	20×5 mm
Profondità arco	60 mm
Tipo di prodotto	Strettoio