

Garant**Componenti per cassettiere mobili direzione spostamento parete laterale,
Modello: R27E****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Classe articolo	91H

Descrizione**Esecuzione:**

Coppia di supporti su ruote – 2 ruote fisse e 2 piroettanti su cuscinetti a sfera (Ø 100 mm) con freno, unite da una traversa. **Rispettare la direzione delle ruote.** Portata 600 kg con carico distribuito uniformemente.

Per:

Supporto su ruote adatto per alloggiamenti delle cassettiere per utensili del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) con **dimensioni 36x27 E e 54x27 E**. Per motivi di sicurezza (pericolo di ribaltamento) l'altezza utile massima dell'alloggiamento è di 900 mm. **Spostamento parete laterale.**

Nota:

- **I cassetti nelle cassettiere per utensili mobili devono essere equipaggiati con chiusure differenziate. Una volta chiusi, i cassetti si bloccano automaticamente in modo da evitare che si aprano involontariamente durante il trasporto. Per chiusure differenziate per i cassetti del Gruppo prodotti 94 (fino a 08/2019) vedere nell'elenco ricambi al n. art. 949605.**
- **Per la portata delle ruote (600 kg) considerare il peso proprio dell'armadio.**
- **Rispettare la direzione desiderata delle ruote.**

Descrizione tecnica

Modello	R27E
---------	------

Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Numero di ruote piroettanti senza dispositivo di bloccaggio	2
Ø Ruota fissa	100 mm
Ø Ruota piroettante	100 mm
Portata massima totale	600 kg
Direzione	Direzione profondità armadio
Tipo di prodotto	Impugnatura