

**Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 200mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860100 200
GTIN	4008158006918
Classe articolo	82C

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro. Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

Norma:**DIN 5117****Descrizione tecnica**

Sezione trasversale della guida	27×7 mm
Profondità arco	100 mm
Apertura	200 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

