

**Garant****Strettoi a vite in ghisa malleabile, Apertura: 200mm****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 860050 200    |
| GTIN            | 4045197559630 |
| Classe articolo | 81D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Ganasce in ghisa malleabile di alta qualità; robusta guida prismatica in acciaio profilato, scanalata, zincata galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio, brunita con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione rapida, a serraggio sicuro.

Ganascia mobile con **protezione antislittamento** che impedisce lo sganciamento involontario dello strettoio. Piattello di pressione mobile, sostituibile senza utensili a partire da Dim. 160.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire**

**l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti.

Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio. Con cappuccio di protezione in plastica sulle superfici di pressione.

**Norma:****DIN 5117****Ricambi:**

Cappuccio di protezione n. art. 860051.

**Descrizione tecnica**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Sezione trasversale della guida | 27×7 mm   |
| Profondità arco                 | 100 mm    |
| Apertura                        | 200 mm    |
| Tipo di prodotto                | Strettoio |

---

## Accessori

|  |            |
|--|------------|
| Set di cappucci a pressione 12 pezzi Modello 200 | 860051 200 |
|--|------------|