

**Avvitatori pneumatici a massa battente compatto, Modello: 7762****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	079201 7762
GTIN	015451768911
Classe articolo	03R

Descrizione**Esecuzione:**

Mini-avvitatore a massa battente potente e compatto con alloggiamento in alluminio. Intuitiva **commutazione Side-2-Side** per cambio di direzione in senso orario/antiorario mediante leva di azionamento a 2 livelli. Coppia di allentamento massima di 1420 Nm. Meccanismo a percussione a doppio martello.

Campo di coppia: 200 - 900 Nm

Ø Massimo viti (8.8-12.9): M20

Numero massimo giri: 4850 min⁻¹

Portautensile con profilo di azionamento: Quadro

Dimensione portautensile: 3/4 pollici

Fabbisogno massimo d'aria: 984 l/min

Descrizione tecnica

Vibrazione massima a norma EN	10,7 m/s ²
Rumorosità	92,8 dB(A)
Lunghezza	158 mm

Peso	2,9 kg
Denominazione originale prodotto	7762
Dimensione portautensile	3/4 pollici
Portautensile con profilo di azionamento	Quadro
Campo di coppia	200 - 900 Nm
Misura tubo flessibile consigliata (Ø interno)	13 mm
Fabbisogno massimo d'aria	984 l/min
Numero massimo giri	4850 min ⁻¹
Ø Massimo viti (8.8-12.9)	M20
Raccordo pneumatico	3/8 pollici
Filettatura di raccordo	NPT
Tipo di prodotto	Avvitatori