

**Strettoio a vite a grande profondità, Profondità arco / Apertura: 250/600mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 860300 250/600 |
| GTIN | 4008158012681 |
| Classe articolo | 83J |

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce lunghe in ghisa malleabile di grande qualità per grandi profondità di serraggio; guida a profilo intero stabile con zigrinatura. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione a serraggio sicuro. Galletto per elevata forza di serraggio e sforzo minimo. Forza di serraggio fino a 7000 N.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Apertura | 600 mm |
| Sezione trasversale della guida | 40×11 mm |
| Profondità arco | 250 mm |
| Peso | 5 kg |
| Tipo di prodotto | Strettoio |

