

**Strettoio a vite a grande profondità, Profondità arco / Apertura: 200/400mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860300 200/400
GTIN	4008158012414
Classe articolo	83J

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce lunghe in ghisa malleabile di grande qualità per grandi profondità di serraggio; guida a profilo intero stabile con zigrinatura. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione a serraggio sicuro. Galletto per elevata forza di serraggio e sforzo minimo. Forza di serraggio fino a 7000 N.

Descrizione tecnica

Peso	3,2 kg
Profondità arco	200 mm
Apertura	400 mm
Sezione trasversale della guida	35×11 mm
Tipo di prodotto	Strettoio

