



Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica Acqua, Ø 9,5 x 13,5 mm, Modello: 14S



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	080073 14S
GTIN	7391390327505
Classe articolo	08A

Descrizione

Esecuzione:

Avvolgitubi di sicurezza con **guida** e rientro controllato e robusto.

Alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per impiego in aree sporche e a rischio di polvere. Struttura compatta e semplice montaggio a parete o a soffitto con **inclinazione di 180°**. **Tubo flessibile in PU** per elevate velocità di flusso con elevata resistenza all'abrasione e raccordi pneumatici in acciaio.

Avvolgitubi per acqua, per ambienti umidi e bagnati, ideale per sciacquare, per stazioni di riempimento liquidi e aree di lavaggio. Tubo flessibile in poliuretano di colore verde per una migliore identificazione.

Nota:

Per attacchi dell'acqua vedi n. art. 080149 Dim. 1/2.

Descrizione tecnica

Colore tubo flessibile	verde
Lunghezza utile del tubo flessibile	14 m
Pressione massima di esercizio	9 bar
Materiale corpo	plastica

Colore corpo	blu
Materiale tubo flessibile	Poliuretano
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS	sì
Ø Interno tubo flessibile	9,5 mm
Raccordo uscita	3/8 pollici
Ø Esterno tubo flessibile	13,5 mm
Raccordo entrata	3/8 pollici
Altezza corpo	409 mm
Larghezza corpo	490 mm
Profondità corpo	190 mm
Adatta per	Liquidi
Attributo del nome del prodotto	Ø 9,5 ×13,5 mm
Tipo di prodotto	Avvolgitubo

Accessori

Giunto di sicurezza con filettatura esterna, alluminio Filettatura di raccordo esterna 1/2 pollici	080153 1/2
Giunto a chiusura rapida universale per tubature dell'acqua Filettatura interna di raccordo 1/2 pollici	080149 1/2