

**Strettoio a vite a grande profondità, Profondità arco / Apertura: 500/600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	860300 500/600
GTIN	4008158012759
Classe articolo	83J

Descrizione**Esecuzione:**

Ganasce lunghe in ghisa malleabile di grande qualità per grandi profondità di serraggio; guida a profilo intero stabile con zigrinatura. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale e piattello di pressione orientabile. Regolazione a serraggio sicuro. Galletto per elevata forza di serraggio e sforzo minimo. Forza di serraggio fino a 7000 N.

Descrizione tecnica

Sezione trasversale della guida	45×12 mm
Apertura	600 mm
Profondità arco	500 mm
Peso	9,2 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

