

**Punta per lamiera in HSS su due lati, non rivestito, Ø DC h8: 3,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	113421 3,2
GTIN	4045197964632
Classe articolo	12B

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie vaporizzata.

Estremamente resistenti grazie all'elica corta e al nocciolo rinforzato. Punta autocentrante.

Completamente rettificata (senza smussi) per evitare che si blocchi.

Punta forma C.

Dimensioni costruttive simili a DIN 1897.

Uso:

Particolarmente adatta per la foratura di lamiera.

Descrizione tecnica

Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	12 mm
Ø Nominale D _c	3,2 mm
Lunghezza complessiva L	49 mm
Numero taglienti Z	2
Tolleranza Ø nominale	h8
Norma	DIN 1897
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	7,2 mm
Angolo di affilatura	135 grado
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no

Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto		
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto		
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 750 N/mm ²	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		