

Garant**Strettoio a vite in acciaio integrale con impugnatura pieghevole, Apertura: 600mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	860490 600
GTIN	4045197605702
Classe articolo	81D

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato, arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta scorrevole in acciaio con filettatura trapezoidale, esecuzione brunita.

Piattello di pressione orientabile con **protezione asta filettata integrata per impedire l'allentamento** dell'asta in caso di vibrazioni. Massima trasmissione del momento torcente grazie alla **robusta impugnatura** con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in PP resistente agli urti. Struttura della superficie antiscivolo anche con mani bagnate e unte d'olio. Strettoio in acciaio integrale con impugnatura pieghevole. Avvitamento rapido e serraggio al pezzo con impugnatura verticale in sede. **Lavorazione potente e non affaticante con impugnatura piegata.**

Sezione trasversale della guida: 25×12 mm

Profondità arco: 120 mm

Descrizione tecnica

Profondità arco	120 mm
-----------------	--------

Sezione trasversale della guida	25×12 mm
Apertura	600 mm
Tipo di prodotto	Strettoio