

**Inserto KOMET Unisix®, BK7935, Codice modello W28: 10-010****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 216910 10-010 |
| GTIN | 2050002046696 |
| Classe articolo | 24T |

Descrizione**Per :**

Lamatore a inserti n. art. 216660.
Codice ISO Inserto: WOEX 030204
Raggio di curvatura: 0,4 mm

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Modello | W28 |
| Codice ISO Inserto | WOEX 030204 |
| Raggio di curvatura | 0,4 mm |
| Descrizione | 10-010 |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 3 |
| Tipo | BK7935 |
| Materiale da taglio | HM |
| Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |

Dati utente

| | Idoneità | V_c | Codice ISO |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 500 N/mm ² | idoneo | 200 m/min | P |
| Acciaio < 750 N/mm ² | idoneo | 200 m/min | P |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | 200 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | idoneo | 120 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | idoneo | 100 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | limitatamente adatto | 30 m/min | S |
| a umido max. | idoneo | | |