

**Inserto KOMET Unisix®, BK7935, Codice modello W28: 42-010****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	216910 42-010
GTIN	2050002046719
Classe articolo	24T

**Descrizione****Per :**

Lamatore a inserti n. art. 216660.  
Codice ISO Inserto: WOEX 080404  
Raggio di curvatura: 0,4 mm

**Descrizione tecnica**

Descrizione	42-010
Modello	W28
Raggio di curvatura	0,4 mm
Codice ISO Inserto	WOEX 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo	BK7935
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	30 m/min	S
a umido max.	idoneo		