



Strettoio a U in acciaio bonificato per carpenteria pesante con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 300mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	861000 300
GTIN	4008158027043
Classe articolo	83K

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio profilato, bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Asta in acciaio, resistente all'usura, con filettatura trapezoidale e cappuccio a pressione speciale orientabile (fino a 35°), asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Per serraggio di travi a T, doppie travi a T e profilati a C in acciaio, nonché per serraggio / sovrapposizione di profili e longheroni. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 12000 N.**

Descrizione tecnica

Apertura	300 mm
Sezione trasversale della guida	30×15 mm
Profondità arco	140 mm
Profondità d'immersione dell'arco a U	100 mm

Peso	3,7 kg
Tipo di prodotto	Strettoio

Accessori

Cappuccio a pressione incluso materiale di fissaggio	861130
--	--------