

Garant

Brocciatore per profili per inserti per taglio quadri Ø DS 25 mm, A partire da quadro: 10mm


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290332 10
GTIN	4045197965363
Classe articolo	29K

Descrizione
Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Ø di preforatura minimo D_{min}	9,1 mm
Vite	290399 1
Spostamento centrale L_3	4,8 mm
Lunghezza utile L_1	40 mm
Per attacco quadro	10 - 13 mm
Ø Gambo	25 mm
Ø Cartuccia D_1	10 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L_s	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

