

Garant

Utensile stozzatore per profilo esagonale Ø DS 32 mm, A partire da esagono: 9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290344 9
GTIN	4045197965653
Classe articolo	29K

Descrizione

Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Vite	290399 1
Spostamento centrale L ₃	4,5 mm
Lunghezza utile L ₁	30 mm
Ø di preforatura minimo D _{min}	8,5 mm
Per attacco esagonale	9 - 11 mm
Ø Gambo	32 mm
Ø Cartuccia D ₁	8 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

