

Garant

Utensile stozzatore per profilo esagonale Ø DS 25 mm, A partire da esagono: 37mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290342 37
GTIN	4045197965646
Classe articolo	29K

Descrizione

Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Vite	290399 3
Lunghezza utile L_1	126 mm
Ø di preforatura minimo D_{min}	37 mm
Spostamento centrale L_3	19,5 mm
Per attacco esagonale	37 - 45 mm
Ø Gambo	25 mm
Ø Cartuccia D_1	35 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L_s	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

