

Garant

Utensile stozzatore per profilo esagonale Ø DS 32 mm, A partire da esagono: 17mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290344 17
GTIN	4045197965677
Classe articolo	29K

Descrizione

Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Ø di preforatura minimo D_{min}	16 mm
Vite	290399 2
Spostamento centrale L_3	8,5 mm
Lunghezza utile L_1	56 mm
Per attacco esagonale	17 - 28 mm
Ø Gambo	32 mm
Ø Cartuccia D_1	15 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L_5	100 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

