

Garant

Utensile stozzatore per profilo esagonale Ø DS 25 mm, A partire da esagono: 11mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	290342 11
GTIN	4045197965615
Classe articolo	29K

Descrizione

Nota:

- Per il controllo dell'orientamento del mandrino nei centri di lavorazione usare l'ausilio di allineamento n. art. 290397 e un comparatore.
- In caso di torni senza asse Y, utilizzare la bussola a eccentrico n. art. 290391– 290393 per l'impostazione esatta delle coordinate Y.

Descrizione tecnica

Spostamento centrale L ₃	5,5 mm
Vite	290399 1
Ø di preforatura minimo D _{min}	10,5 mm
Lunghezza utile L ₁	40 mm
Per attacco esagonale	11 - 17 mm
Ø Gambo	25 mm
Ø Cartuccia D ₁	10 mm
Passaggio interno per LR	sì
Lunghezza codolo L _s	90 mm
Codolo	Codolo Weldon
Tipo di prodotto	Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

