



Strettoio in acciaio integrale ad alte prestazioni con cappuccio a pressione speciale, Apertura: 1000mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 861100 1000 |
| GTIN | 4008158007151 |
| Classe articolo | 83K |

Descrizione

Esecuzione:

Guida e arco fisso in acciaio lucido trafilato (profilato speciale), bonificato e zincato galvanicamente. Arco scorrevole in acciaio forgiato, bonificato e zincato galvanicamente. Mandrino scorrevole in acciaio e resistente all'usura con filettatura trapezoidale. Lunga durata grazie allo speciale piattello di pressione resistente al calore con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°. Asta filettata bonificata e brunita con galletto regolabile.

Uso:

Per sollecitazioni elevate nel serraggio di pezzi in carpenteria, officine di fabbri, costruzioni di autocarri, ingegneria meccanica, ecc. Il cappuccio a pressione speciale orientabile consente il serraggio di pezzi inclinati fino a 35°. **Pressione di serraggio massima fino a ca. 12000 N.**

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|----------|
| Apertura | 1000 mm |
| Sezione trasversale della guida | 34×13 mm |
| Peso | 4,9 kg |

| | |
|------------------|-----------|
| Profondità arco | 140 mm |
| Tipo di prodotto | Strettoio |

Accessori

| | |
|--|--------|
| Mandrino con traversino e cappuccio a pressione | 861140 |
| Cappuccio a pressione incluso materiale di fissaggio | 861130 |