

**Golfaro con anello DSR, Ø Filettatura: M27X3****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	086452 M27X3
GTIN	2050001949097
Classe articolo	08Y

**Descrizione****Esecuzione:**

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a360° e orientabile a180°.

**Nota:**

**FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.**

**FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.**

**Descrizione tecnica**

Testa della vite di Ø C	60 mm
Lunghezza del filetto L	40 mm
Asola di ampiezza E	55 mm
Golfare con anello di larghezza G	115 mm
Distanza traversa centrale-asola D	83 mm
Traversa centrale di altezza B	55 mm

Asola di spessore F	25 mm
Testa della vite di altezza A	62 mm
Apertura esagono incassato S	14 mm
Ø Filettatura	M27×3
Portata WLL SF 5:1	5,7 t
Portata WLL SF 4:1	6 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello