



## Golfaro con anello DSS, Ø Filettatura: M33X3,5



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086453 M33X3,5
GTIN	2050001949202
Classe articolo	08Y

### Descrizione

#### Esecuzione:

Golfaro con anello compatto, altamente resistente da avvitare. Ruotabile a 360° e orientabile a 180°.

#### Nota:

**FS 5:1 = fattore di sicurezza 5.**

**FS 4:1 = fattore di sicurezza 4.**

### Descrizione tecnica

Testa della vite di altezza A	61 mm
Apertura esagono incassato S	19 mm
Lunghezza del filetto L	50 mm
Golfare con anello di larghezza G	33 mm
Testa della vite di Ø C	70 mm
Traversa centrale di altezza B	31 mm

Asola di ampiezza E	73 mm
Asola di spessore F	149 mm
Distanza traversa centrale-asola D	104 mm
Ø Filettatura	M33×3,5
Portata WLL SF 4:1	10,5 t
Portata WLL SF 5:1	8,5 t
Tipo di prodotto	Golfaro con anello