



Ganascia fissa, Modello: 125



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361333 125
GTIN	4250364403290
Classe articolo	34A

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per alloggiare gli inserti di presa n. art. 361238; 361240; 361245; 361250 e gli inserti di presa n. art. 361160.

Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori per serrare diverse geometrie.

Per :

Morsa a vite n. art. 361290; 361302.

Descrizione tecnica

Larghezza ganasce b	189 mm
c	24 mm
c ₁	26 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza ganasce l	104 mm
Campo di serraggio max. circolare	330 mm
Campo di serraggio min. circolare	50 mm
Campo di serraggio max. quadro	489 mm
Campo di serraggio min. quadro	25 mm

Per codice a colori	Titan
Per codice a colori	Titan 2
Per codice a colori	LCV125G
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite