

Garant**Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni SOTTILE, Ø Disco: 125mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563277 125
GTIN	4045197967497
Classe articolo	51M

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione sottile per troncatura rapida ed economica di elevata durata.

Specifica:**A46R-BF.**

Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	125 mm
Descrizione della forma	diritto
Larghezza disco	1,6 mm
Specifica	A46R-BF
Per spessori materiale	7,7 mm
Sigla materiale abrasivo	A

Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		