



**Disco per troncatura, esecuzione ad alte prestazioni PREMIUM\*\*\* EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 178mm**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563165 178
GTIN	9003172420424
Classe articolo	53T

**Descrizione**

**Esecuzione:**

I ridotti spessori dei dischi consentono di ottenere una **troncatura rapida senza sforzo** e con grande risparmio di tempo. **Superfici di taglio pulite, ridotta formazione di bave.**

**Disco per troncatura ad alte prestazioni** molto stabile di ultimissima generazione con sensazione di taglio gradevole ed estrema capacità di taglio grazie alle superfici laterali ruvide per rettifica concava.

**Specifica:**  
**A46R-BFP.**

**Descrizione tecnica**

Descrizione della forma	diritto
Specifica	A46R-BFP
Ø Foro	22,23 mm
Ø Disco	178 mm

Larghezza disco	1,6 mm
Per spessori materiale	7,7 - 8 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		